


HASCO®

Enabling with System.

**Ampliamento della
gamma
Ampliación de gama
Extensão do programa**

Z 1558/...

Chiavetta
Chaveta de ajuste
Chaveta



I collegamenti con le chiavette sono i collegamenti albero-mozzo ad accoppiamento geometrico più comuni.

La chiavetta Z 1558/... HASCO si posiziona nelle scanalature di alberi e mozzo, funziona come briglia e trasferisce la coppia da un componente all'altro.

Caratteristiche particolari

- Trasmissione della coppia ad accoppiamento geometrico
- Realizzazione centrata dei collegamenti albero-mozzo
- Semplice collegamento a briglia
- Trasmissione sicura senza spostamenti e distorsioni
- Conforme a DIN 6885 Forma A
- Risparmio di tempo grazie a montaggio e smontaggio semplici

Las uniones de chaveta de ajuste son las uniones de chaveta más corrientes de ejes y bujes.

La chaveta de ajuste Z 1558/... de HASCO se asienta en las ranuras de los ejes y los bujes, actúa como pieza de arrastre y transmite el par de giro de una pieza a otra.

Características especiales

- Transferencia positiva de pares de giro
- Realización de uniones centradas de ejes y bujes
- Unión de arrastre sencilla
- Transmisión segura sin ladeos ni tensiones
- Conforme a DIN 6885 forma A
- Ahorro de tiempo gracias al sencillo montaje y desmontaje

Ligações de chaveta são as interligações positivas mais convencionais entre veios e cubos.

A chaveta Hasco Z 1558/... assenta em ranhuras de veios e cubos, atua como transportador e transfere o binário de rotação de uma peça para a outra.



Características especiais

- Transferência positiva do binário de rotação
- Implementação cêntrica de ligações entre veios e cubos
- Ligação de transporte fácil
- Transferência segura sem necessidade de inclinação e reforço
- Cumpre a norma DIN 6885 Forma A
- Economia de tempo devido à fácil montagem e desmontagem


Z 1558 /...


Chiavetta
Chaveta de ajuste
Chaveta

DIN 6885-1



Novità / Nuevo / Novo


	b1	h1	l1	Nr./No.
10	3	3	25	Z 1558/ 3x3x25
			32	32
			36	36
			40	40
	4	4	25	Z 1558/ 4x4x25
			32	32
			36	36
			40	40
			45	45
	5	5	14	Z 1558/ 5x5x14
			22	22
			25	25
			32	32
			36	36
			40	40
	6	6	20	Z 1558/ 6x6x20
			22	22
			25	25
28			28	
32			32	
40			40	
45			45	
50			50	

	b1	h1	l1	Nr./No.
10	8	5	18	Z 1558/ 8x5x18
			34	34
			40	40
	8	7	22	Z 1558/ 8x7x22
			25	25
			36	36
			50	50
	10	6	40	Z 1558/10x6x40
			45	45
			50	50
			60	60
			65	65
	12	8	25	Z 1558/12x8x25
			32	32
			50	50
			63	63
			80	80
	14	9	25	Z 1558/14x9x25
32			32	
36			36	
63			63	
80			80	

Tolleranze di montaggio per piastrina di guida

Tolerancias de montaje para chaveta de ajuste

Tolerâncias de montagem para chavetas



Per garantire un collegamento con la chavetta sicuro per la trasmissione della coppia è necessario rispettare le dimensioni di montaggio.

Para garantizar una unión segura de la chaveta de ajuste para la transmisión de pares de giro, se deben respetar las medidas de montaje.

Para se conseguir uma ligação segura da chaveta para a transferência do binário de rotação, as dimensões de montagem devem ser respeitadas.

Esempio di montaggio

Ejemplo de montaje

Exemplo de montagem

