


Z807HT /...

Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
 Shut-off coupling, with valve
 Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt

Mat.: 2.0401



Medium	max. C°
Luft/air/air	250
Öl/oil/huile	200
Wasser / water / eau	160



Schlauchgrenzwerte können abweichen!
 Hose limits can differ!
 Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer!




p [bar]	sw1	l2	l1	d6	d2	d4	d7	Nr./No.
25	17	9	48	17	6	9	M14x1,5	Z807HT/ 9x14x1,5
	22		52	22	9	13	M16x1,5	13x16x1,5

Z807HT /...x45

Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil, 45° abgewinkelt
 Shut-off coupling, with valve, 45° angled
 Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coudé à 45°

Mat.: 2.0401

Z802/...
 Z81/...
 Z811/...
 Z811HT/...
 Z83/...
 Z830/...
 Z831/...
 Z90/...



Z855/...
 Z856/...
 Z876/... Z876PL/...



Medium	max. C°
Luft /air/air	250
Öl /oil/huile	200
Wasser /water/eau	160

⚠
 Schlauchgrenzwerte können abweichen!
 Hose limits can differ!
 Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer!




p [bar]	sw1	l2	l1	d6	d2	d4	d7	w1	Nr./No.
25	17	9	47	17	6	9	M14x1,5	45°	Z807HT/ 9x14x1,5x45
	22		54	22	9	13	M16x1,5		13x16x1,5

Z807HT /...x90

Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil, 90° abgewinkelt
 Shut-off coupling, with valve, 90° angled
 Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coudé à 90°

Mat.: 2.0401

Z802/...
 Z81/...
 Z811/...
 Z811HT/...
 Z83/...
 Z830/...
 Z831/...
 Z90/...



Z855/...
 Z856/...
 Z876/... Z876PL/...



Medium	max. C°
Luft /air/air	250
Öl /oil/huile	200
Wasser /water/eau	160

⚠
 Schlauchgrenzwerte können abweichen!
 Hose limits can differ!
 Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer!



p [bar]	sw1	l2	l1	d6	d2	d4	d7	w1	Nr./No.
25	17	9	47	17	6	9	M14x1,5	90°	Z807HT/ 9x14x1,5x90
	22		54	22	9	13	M16x1,5		13x16x1,5