


Z853 /...

Viton-Schlauch, mit Metallumflechtung
 Rubber hose, with metal braiding
 Tuyau en Viton, avec gaine tressée métallique

Mat.: Viton®



| Medium | max. C° |
|------------------|---------|
| Luft/air/air | 200 |
| Öl/oil/huile | 150 |
| Wasser/water/eau | 150 |


| p [bar] | min. r | d2 | d1 | l1 | Nr./No. |
|---------|--------|------|----|-------|--------------|
| 20 | 50 | 13,5 | 9 | 500 | Z853/ 9x 500 |
| | | | | 1000 | 1000 |
| | | | | 2000 | 2000 |
| | | | | 25000 | 25000 |
| 60 | 18 | 13 | 13 | 500 | Z853/13x 500 |
| | | | | 1000 | 1000 |

| p [bar] | min. r | d2 | d1 | l1 | Nr./No. |
|---------|--------|----|----|-------|---------------|
| 20 | 60 | 18 | 13 | 2000 | Z853/13x 2000 |
| | | | | 25000 | 25000 |
| | | | | 25000 | 25000 |
| 15 | 80 | 25 | 19 | 1000 | Z853/19x 1000 |
| | | | | 2000 | 2000 |
| | | | | 10000 | 10000 |

Z854 /...

PTFE-Schlauch, mit Metallumflechtung
 Teflon hose, with metal braiding
 Tuyau en PTFE, avec blindage métallique

Mat.: PTFE



| Medium | max. C° |
|------------------|---------|
| Luft/air/air | 260 |
| Öl/oil/huile | 260 |
| Wasser/water/eau | 260 |

8

| p [bar] | min. r | d2 | d1 | l1 | Nr./No. |
|---------|--------|------|----|-------|---------------|
| 25 | 115 | 12,3 | 9 | 1000 | Z854/ 9x 1000 |
| | | | | 2000 | 2000 |
| | | | | 25000 | 25000 |
| 15 | 130 | 16 | 13 | 1000 | Z854/13x 1000 |
| | | | | 2000 | 2000 |
| | | | | 25000 | 25000 |

Firma/Company/Société: _____

Zuständig/Contact/Responsable: _____

Tel.: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Datum/Date: _____

Bestellung/Order/Commande Nr./No.: _____ Anfrage/Quotation/Demande

Schlauchmontage in Sonderanfertigung



Pro Schlauchvariante bitte ein Formular benutzen!

Specially made hose fittings

Please use one form for each hose variant!

Montage de tuyau dans le modèle spécial

Veillez utiliser un formulaire par variante de tuyau!



| Anschluss-Typ Connection type Type de raccord | Best.-Nr. Order No. N° de commande | Befestigt mit/ Fastened with/Fixé avec Z86 Z861 | |
|--|--|---|--------------------------|
| Anschluss 1/Eigenteil 1 Connection 1/Specific part 1 Raccord 1/Partie propre 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anschluss 2/Eigenteil 2 Connection 2/Specific part 2 Raccord 2/Partie propre 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bestellbeispiel: Z85/9x470/S

Order example: Z85/9x470/S

Exemple de com.: Z85/9x470/S

| Stück/Piece | Typ/Type | d1 | l1 | S |
|-------------|----------|----|----|-----|
| | / | | x | / S |

| Typ | d1 | Z86 | Z861 |
|------|----|--------|--------------|
| Z85 | 9 | Z86/ 9 | Z861/ 9x16 |
| Z851 | 13 | Z86/13 | Z861/13x22 |
| Z852 | 19 | Z86/19 | Z861/19x28 |
| Z853 | 9 | Z86/ 9 | Z861/ 9x16 |
| | 13 | Z86/13 | Z861/13x19,5 |
| | 19 | Z86/19 | Z861/19x28 |
| Z854 | 9 | Z86/ 9 | Z861/ 9x16 |
| | 13 | Z86/13 | Z861/13x19,5 |

Im Bedarfsfall Skizze beifügen.
Katalogwerte (Druck, Temperatur) werden von HASCO gewährleistet bei Verwendung von HASCO-Teilen und Verquetschung mit Z861.
Eine Gewährleistung für Druck und Temperatur bei der Verwendung mit Schlauchschelle Z86 wird nicht gegeben.

If required, enclose diagram.
List values (pressure, temperature) are guaranteed by HASCO when using HASCO parts and crushing with Z861.
A warranty for pressure and temperature when using hose clip Z86 is not provided.

En cas de besoin, joindre un dessin.
Les valeurs visées dans les catalogues (pression, température) sont garanties par HASCO en cas d'utilisation de pièces HASCO et d'écrasement avec Z861.
Une garantie de pression et de température ne sera pas donnée en cas d'utilisaitin de collier de serrage Z 86.