

H34401/... CuCoBe


H34405 /... TZM

*Techni Shot*

Heißkanaldüse

Hot runner nozzle

Buse á canal chaud



| Pos.       | 1              | 2          | 3          | 4                      | 5        | 6         |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------|----------|-----------|
| H34401/... |                | H33061/... | H33417/... | H33411/...<br>(CuCoBe) | Z25/...  | H3305/... |
| ...25x 56  | H34000/25x 56  | ...25x 56  | ...25      | ...25                  | ...3x 8  | ...25x 56 |
| 71         | 71             | 71         |            |                        |          | 71        |
| 100        | 100            | 100        |            |                        |          | 100       |
| ...32x 63  | H34001/32x 63  | ...32x 63  | ...32      | ...32                  | ...4x 10 | ...32x 63 |
| 80         | 80             | 80         |            |                        |          | 80        |
| 100        | 100            | 100        |            |                        |          | 100       |
| ...40x 80  | H34000 /40x 80 | ...40x 80  | ...40      | ...40                  | ...4x 12 | ...40x 80 |
| 100        | 100            | 100        |            |                        |          | 100       |
| 140        | 140            | 140        |            |                        |          | 140       |
| ...50x 100 | 50x100         | ...50x100  | ...50      | ...50                  |          | ...50x100 |
| 140        | 140            | 140        |            |                        |          | 140       |
| 200        | 200            | 200        |            |                        |          | 200       |
| 250        | 250            | 250        |            |                        |          | 250       |
| ...60x 125 | 60x125         | ...60x125  | ...60      | ...60                  | ...6x 14 | ...60x125 |
| 140        | 140            | 140        |            |                        |          | 140       |
| 160        | 160            | 160        |            |                        |          | 160       |
| 200        | 200            | 200        |            |                        |          | 200       |
| 250        | 250            | 250        |            |                        |          | 250       |
| 300        | 300            | 300        |            |                        |          | 300       |

## Ersatzteile/Spare parts/Pièces détachées

| Pos. | Benennung           | Designation     | Désignation            | Stück<br>Quantity<br>Pièce |
|------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 1    | Düsenkörper         | Nozzle body     | Corps de buse          | 1                          |
| 2    | Heizung             | Heater          | Élément chauffant      | 1                          |
| 3    | Überwurfmutter      | Sleeve nut      | Écrou                  | 1                          |
| 4    | Torpedospitze offen | Nozzle tip open | Pointe torpédo ouverte | 1                          |
| 5    | Zylinderstift       | Dowel pin       | Goupille cylindrique   | 1                          |
| 6    | Thermofühler        | Thermocouple    | Thermocouple           | 1                          |

| Pos.       | 1             | 2          | 3          | 4                   | 5       | 6         |
|------------|---------------|------------|------------|---------------------|---------|-----------|
| H34405/... |               | H33061/... | H33417/... | H33415/...<br>(TZM) | Z25/... | H3305/... |
| ...25x 56  | H34000/25x 56 | ...25x 56  | ... 25     | ... 25              | ...3x 8 | ...25x 56 |
| 71         | 71            | 71         |            |                     |         | 71        |
| 100        | 100           | 100        |            |                     |         | 100       |
| ...32x 63  | H34001/32x 63 | ...32x 63  | ... 32     | ... 32              | ...4x10 | ...32x 63 |
| 80         | 80            | 80         |            |                     |         | 80        |
| 100        | 100           | 100        |            |                     |         | 100       |
| ...40x 80  | H34000/40x 80 | ...40x 80  | ... 40     | ... 40              | ...4x12 | ...40x 80 |
| 100        | 100           | 100        |            |                     |         | 100       |
| 140        | 140           | 140        |            |                     |         | 140       |
| ...50x100  | 50x100        | ...50x100  | ... 50     | ... 50              |         | ...50x100 |
| 140        | 140           | 140        |            |                     |         | 140       |
| 200        | 200           | 200        |            |                     |         | 200       |
| 250        | 250           | 250        |            |                     |         | 250       |
| ...60x125  | 60x125        | ...60x125  | ... 60     | ... 60              | ...6x14 | ...60x125 |
| 140        | 140           | 140        |            |                     |         | 140       |
| 160        | 160           | 160        |            |                     |         | 160       |
| 200        | 200           | 200        |            |                     |         | 200       |
| 250        | 250           | 250        |            |                     |         | 250       |
| 300        | 300           | 300        |            |                     |         | 300       |