


Z807/...

Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
 Shut-off coupling, with valve
 Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt

Mat.: 2.0401



Z802/...
 Z81/...
 Z811/...
 Z83/...
 Z830/...
 Z831/...
 Z90/...

Z855/...
 Z856/...
 Z876/... Z876PL/...



Medium	max. C°
Luft/air/air	200
Öl/oil/huile	120
Wasser/water/eau	100



Schlauchgrenzwerte können abweichen! / Hose limits can differ! / Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer!




p [bar]	sw1	l2	l1	d6	d2	d4	d7	Nr./No.	
25	17	9	48	17	6	9	M 14x1,5	Z807/ 9x14x1,5	
							G 1/4A	9xG1/4	
	22			52	22	9	13	M 16x1,5	13x16x1,5
								G 3/8A	13xG3/8
	30	16	12	78	31	15	19	M 24x1,5	19x24x1,5
				74		13		G 1/2A	19xG1/2

Z807/...x45


Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil, 45° abgewinkelt
 Shut-off coupling, with valve, 45° angled
 Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coudé à 45°

Mat.: 2.0401



Z802/...
 Z81/...
 Z811/...
 Z83/...
 Z830/...
 Z831/...
 Z90/...

Z855/...
 Z856/...
 Z876/... Z876PL/...



Medium	max. C°
Luft/air/air	200
Öl/oil/huile	120
Wasser/water/eau	100



Schlauchgrenzwerte können abweichen!
 Hose limits can differ!
 Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer!



p [bar]	sw1	l2	l1	d6	d2	d4	d7	w1	Nr./No.
25	17	9	47	17	6	9	M 14x1,5	45°	Z807/ 9x14x1,5x45
			54	22	9	13	M 16x1,5		13x16x1,5
	30	18	80	31	13	19	M 24x1,5		19x24x1,5


Z807/...x90

Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil, 90° abgewinkelt
 Shut-off coupling, with valve, 90° angled
 Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coudé à 90°

Mat.: 2.0401



Z802/...
 Z81/...
 Z811/... ▶
 Z83/...
 Z830/...
 Z831/...
 Z90/...



Medium	max. C°
Luft/air/air	200
Öl/oil/huile	120
Wasser/water/eau	100



Schlauchgrenzwerte können abweichen!
 Hose limits can differ!
 Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer!



p [bar]	sw1	l2	l1	d6	d2	d4	d7	w1	Nr./No.
25	17	9	47	17	6	9	M 14x1,5	90°	Z807/ 9x14x1,5x90
	22		54	22	9	13	M 16x1,5		13x16x1,5
	30	16	80	31	13	19	M 24x1,5		19x24x1,5