

# HASCO<sup>®</sup>

*Ermöglichen mit System.*

**Zykluszähler, Hochtemperatur,  
mechanisch, links und rechts**

**Cycle counter, high temperature,  
mechanical, left and right**

**Compteur de cycle, haute température,  
mécanique, à gauche et à droite**

Die neuen mechanischen Zykluszähler A5730HT/... und A57300HT/... runden das HASCO Zählerprogramm weiter ab. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo eine Überwachung von Prozessdaten erforderlich ist.

Als Hochtemperatur-Ausführung sind die Zykluszähler bei einer Arbeitstemperatur von bis zu 200°C einsetzbar.

## **Besondere Merkmale**

- Hochtemperaturanwendung
- Optische Erkennbarkeit durch schwarzes Gehäuse
- Nicht zurücksetzbar
- 7-stelliges mechanisches Zählwerk
- Wartungsfrei

The new mechanical cycle counters A5730HT/... and A57300HT/... mark a further addition to the HASCO counter range. They are used wherever there is a need to monitor process data.

As a high-temperature version, the cycle counters can be used at a service temperature of up to 200°C.

## **Special Features**

- High temperature application
- Optically recognisable through black housing
- Non-resettable
- 7 digit mechanical counter
- Maintenance-free

**Neu  
New  
Nouveau**

**A5730HT/...**

**A57300HT/...**



Les nouveaux compteurs mécanique A5730HT/... et A57300HT/... complètent la gamme des compteurs de cycle chez HASCO. Ils sont utilisés lorsqu'une surveillance de la production est nécessaire.

En tant que version haute température, les compteurs de cycle sont utilisables par une température d'exploitation allant jusqu'à 200°C.


## **Caractéristiques particulières**

- Application haute température
- Distinction visuelle grâce au boîtier noir
- Non réinitialisable
- Compteur mécanique à 7 chiffres
- Sans entretien


# A5730HT/...

Zykluszähler, Hochtemperatur, mechanisch, rechts  
 Cycle counter, high temperature, mechanical, right  
 Compteur de cycle, haute température, mécanique, à droite

max. 200 C°



## Einbaumaße Mounting dimensions Dimensions de montage





l1	b1	h1	Nr. / No.
47,5	38	24,5	A5730HT/47,5 x 38 x 24,5

# A57300HT/...

Zykluszähler, Hochtemperatur, mechanisch, links  
 Cycle counter, high temperature, mechanical, left  
 Compteur de cycle, haute température, mécanique, à gauche

max. 200 C°



l1	b1	h1	Nr. / No.
47,5	38	24,5	A57300HT/47,5x38x24,5

