

Anschlusskasten  
Wiring box  
Boîte de raccordement



**H13100/...**

# Built to Simplify.



## Anschlusskästen

Die Aluminium-Anschlusskästen H13100/... zeichnen sich durch besonders hohe Zuverlässigkeit in einem anspruchsvollen industriellen Umfeld aus.

### Besondere Merkmale

- Kompatibel zu den Anbaugehäusen H1227/...; H12270/...; H12271/... und H12273/...
- Temperaturbeständig bis 120°C Werkzeugtemperatur
- Stabiles Metallgehäuse
- Variable Verdrahtung von Düsen, Heizpatronen und anderen Heizelementen möglich
- Vorhandene Heißkanalwerkzeuge sind leicht nachrüstbar
- Einfache Montage
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für härteste Anforderungen
- Erdungsschiene beiliegend

## Wiring boxes

The H13100/... aluminium wiring boxes are noted for their particularly high reliability in demanding industrial environment.

### Special Features

- Compatible with connection housings H1227/...; H12270/...; H12271/... and H12273/...
- Temperature-resistant up to mould temperature 120°C
- Solid housing made of aluminium
- Variable wiring pattern for nozzles, heating cartridges and other heating elements
- Easy retrofitting of existing hotrunner moulds
- Simple mounting
- Splashproof housing to satisfy the most stringent requirements
- Earthing bar enclosed

## Boitiers de raccordement

Les boitiers de raccordement en aluminium H13100/... vous apportent une durée de vie et une fiabilité inégalée.

### Caractéristiques particulières


- Compatible avec les embases pour connecteur H1227/...; H12270/...; H12271/... et H12273/...
- Résiste à des températures de moules jusqu'à 120°C
- Robuste boîtier en matière aluminium
- Câblage variable des buses, des cartouches chauffantes et autres éléments chauffants
- Equipement ultérieure facile des moules à canal chaud existants
- Montage simple
- Protection contre les jets de liquide éventuels
- Prise de terre incluse



# H13100/...

Anschlusskasten  
Wiring box  
Boîte de raccordement

Mat.: Al  
max: 120°C




h1	b3	b1	l3	l1	n1	n2	Nr./No.
57	52	80	113	125	6	1	H 13100/ 6 x 1
					10		10 x 1
					16		16 x 1
			163	175	24	24 x 1	

# H13100/...

Anschlusskasten  
Wiring box  
Boîte de raccordement

Mat.: Al  
max: 120°C




h1	b3	b1	l3	l1	n1	n2	Nr./No.
91	93	140	120	140	16	2	H 13100/16x2
			180	200	24		24x2


# H13100/...

Anschlusskasten  
Wiring box  
Boîte de raccordement

Mat.: Al  
max: 120°C



h1	b3	b1	l3	l1	n1	n2	Nr./No.
91	110	160	240	260	16	4	H13100/16x4
					24		24x4





11 19 1 i

© by HASCO Hasenclever GmbH + Co KG  
Postfach 1720, D-58467 Lüdenscheid  
T +49 2351 957-0, F +49 2351 957-237  
info@hasco.com, www.hasco.com

Technische Änderungen vorbehalten.  
Bitte überprüfen Sie stets sämtliche Angaben anhand  
unserer veröffentlichten Produktinformationen im Internet.

Subject to technical modifications.  
Please always check all the data against the  
product information we publish on the internet.

Sous réserve de modifications techniques.  
Veuillez toujours vérifier toutes les données au moyen  
de nos informations produits publiées sur Internet.