


Anschlusskasten

Wiring box

Boîte de raccordement



Die Aluminium-Anschlusskästen H 13100/... zeichnen sich durch besonders hohe Zuverlässigkeit in einem anspruchsvollen industriellen Umfeld aus.

The H 13100/... aluminium wiring boxes are noted for their particularly high reliability in demanding industrial environments.

Les boîtiers de raccordement en aluminium H 13100/... vous apportent une durée de vie et une fiabilité inégalée.

Besondere Merkmale

- Kompatibel zu den Anbaugehäusen H 1227/...; H 12270/...; H 12271/... und H 12273/...
- Temperaturbeständig bis 120°C Werkzeugtemperatur
- Stabiles Metallgehäuse
- Variable Verdrahtung von Düsen, Heizpatronen und anderen Heizelementen möglich.
- Vorhandene Heißkanalwerkzeuge sind leicht nachrüstbar.
- Einfache Montage
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für härteste Anforderungen
- Erdungsschiene beiliegend

Special Features

- Compatible with connection housings H 1227/...; H 12270/...; H 12271/... and H 12273/...
- Temperature-resistant up to mould temperature 120°C
- Solid housing made of aluminium
- Variable wiring pattern for nozzles, heating cartridges and other heating elements.
- Easy retrofitting of existing hotrunner moulds.
- Simple mounting
- Splashproof housing to satisfy the most stringent requirements
- Earthing bar enclosed





Caractéristiques particulières

- Compatible avec les embases pour connecteur H 1227/...; H 12270/...; H 12271/... et H 12273/...
- Résiste à des températures de moules jusqu'à 120°C
- Robuste boîtier en matière aluminium
- Câblage variable des buses, des cartouches chauffantes et autres éléments chauffants.
- Equipement ultérieur facile des moules à canal chaud existants.
- Montage simple
- Protection contre les jets de liquide éventuels
- Prise de terre incluse

H 13100/...

Anschlusskasten
Wiring box
Boîte de raccordement

Mat.: Al H12270/...
max: 120°C H12271/...
H12273/...







h1	b3	b1	l3	l1	n1	n2	Nr./No.
57	52	80	113	125	6	1	H 13100/ 6 x 1
					10		10 x 1
					16		16 x 1
			24	24 x 1			
			163	175			

H 13100/...

Anschlusskasten
Wiring box
Boîte de raccordement

Mat.: Al H12270/...
max: 120°C H12271/...
H12273/...




h1	b3	b1	l3	l1	n1	n2	Nr./No.
91	93	140	120	140	16	2	H 13100/ 16 x 2
			180	200	24		24 x 2

H 13100/...


Anschlusskasten
Wiring box
Boîte de raccordement

Mat.: Al
max: 120°C




h1	b3	b1	l3	l1	n1	n2	Nr./No.
91	110	160	240	260	16	4	H 13100/16x4
					24		24x4


H 12290 / ...




H 1229 / ...



H 12240 / ...




H 1224 / ...




DIN EN 61984
VDE 0627

DIN 16765
VDE 0100


H 12274 / ...




H 12270 / ...




H 12271 / ...



H 12273 / ...



H 13100 / ... x4



H 13100 / ... x1



H 13100 / ... x2