

H344011/... CuCoBe


H344051/... TZM

Techni Shot

Heißkanaldüse

Hot runner nozzle

Buse á canal chaud



Pos.	1	2	3	4	5	6
H344011/...		H33061/...	H33421/...	H33411/... (CuCoBe)	Z25/...	H3305/...
...25x 56	H34000/25x 56	...25x 56	...25	...25	...3x 8	...25x 56
71	71	71				71
100	100	100				100
...32x 63	H34001/32x 63	...32x 63	...32	...32	...4x 10	...32x 63
80	80	80				80
100	100	100				100
...40x 80	H34000/40x 80	...40x 80	...40	...40	...4x 12	...40x 80
100	100	100				100
140	140	140				140
...50x 100	50x 100	...50x 100	...50	...50		...50x 100
140	140	140				140
200	200	200				200
250	250	250				250
...60x 125	60x 125	...60x 125	...60	...60	...6x 14	...60x 125
140	140	140				140
160	160	160				160
200	200	200				200
250	250	250				250
300	300	300				300

Ersatzteile/Spare parts/Pièces détachées

Pos.	Benennung	Designation	Désignation	Stück Quantity Pièce
1	Düsenkörper	Nozzle body	Corps de buse	1
2	Heizung	Heater	Élément chauffant	1
3	Vorkammer kurz	Melt chamber short	Élément pré-chambre court	1
4	Torpedospitze offen	Nozzle tip open	Pointe torpédo ouverte	1
5	Zylinderstift	Dowel pin	Goupille cylindrique	1
6	Thermofühler	Thermocouple	Thermocouple	1

Pos.	1	2	3	4	5	6
H344051/...		H33061/...	H33421/...	H33415/... (TZM)	Z25/...	H3305/...
...25 x 56	H34000/25 x 56	...25 x 56	...25	...25x2,0	...3x 8	...25 x 56
71	71	71				71
100	100	100				100
...32 x 63	H34001/32 x 63	...32 x 63	...32	...32x2,5	...4x10	...32 x 63
80	80	80				80
100	100	100				100
...40 x 80	H34000/40 x 80	...40 x 80	...40	...40x3,0	...4x12	...40 x 80
100	100	100				100
140	140	140				140
...50 x 100	50x100	...50 x 100	...50	...50x4,0		...50 x 100
140	140	140				140
200	200	200				200
250	250	250				250
...60 x 125	60x125	...60 x 125	...60	...60	...6x14	...60 x 125
140	140	140				140
160	160	160				160
200	200	200				200
250	250	250				250
300	300	300				300