


H6211/...

Speziallegierung
Special alloy
Alliage special

H62111/...

Speziallegierung beschichtet
Special alloy coated
Alliage special revêtu

Vario Shot®
Mono-Düse
Mono nozzle
Monobuse





Pos.	1		1		1	2	3					
H6211/...	H6204/...	H6211/... (sr1 = 15,5)	H6204/...	H6211/... (sr1 = 40)	H6204/...	Z25/...	Z31/...					
H62111/...		H62111/...	(sr1 = 15,5)	H62111/...	(sr1 = 40)							
...25x 66	...25	...25x 66x15,5	...25x15,5	...25x 66x40	...25x40	...3x10	...3x16					
73		73		73								
81		81		81								
90		90		90								
110		110		110								
135		135		135								
150		150		150								
170		170		170								
...32x 73		...32		...32x 73x15,5				...32x15,5	...32x 73x40	...32x40	...4x10	
81				81					81			
90	90		90									
100	100		100									
110	110		110									
135	135		135									
150	150		150									
170	170		170									
...40x 90	...40		...40x 90x15,5	...40x15,5	...40x 90x40	...40x40	...4x14		...4x16			
100			100		100							
110		110	110									
122		122	122									
135		135	135									
150		150	150									
170		170	170									
190		190	190									
210		210	210									
...50x 115		...50	...50x 115x15,5		...50x15,5			...50x 115x40		...50x40	...5x12	...5x25
127	127		127									
140	140		140									
155	155		155									
175	175		175									
215	215		215									
265	265		265									
315	315		315									

Pos.	Benennung	Designation	Désignation	Stück Quantity Pièce
1	Adapterscheibe	Adapter disc	disque d'adaptateur	1
2	Zylinderstift	Dowel pin	Goupille cylindrique	1
3	Zylinderschraube	Socket head cap screw	Vis à tête cylindrique à six pans creux	4
4	Kopfheizung	Heater for nozzle head	Élément chauffant pour tête de buse	1
5	Düsenkörper	Nozzle body	Corps de buse	1
6	Düsenkopf	Nozzle head	Tête de buse	1
7	Thermofühler	Thermocouple	Thermocouple	1
8	Heizung	Heater	Élément chauffant	1
9	Torpedospitze	Nozzle tip	Pointe torpédo	1
10	Vorkammer kurz	Pre-chamber short	Écrou court	1
11	Thermofühler	Thermocouple	Thermocouple	1
12	Fühlerring	Sensor ring	Anneau de sonde	1

Pos. 1: H6204/d1



Pos. 1: H6204/d1 x sr1



4	5	6	7	8	9	10	11	12
H6203/...	H6001/...	H6201/...	H1295/6/...	H6002/...	H6010/... H60101/...	H6070/...	H1295/5/...	H6003/...
...2532	...25x 56 63 71 80 100 125 140 160 ...32x 63 71 80 90 100 125 140 160	...25 ...32	...1x 55 ...1x 65 ...1x 75 ...1x 95 ...1x120 ...1x135 ...1x155 ...1x 55 ...1x 65 ...1x 75 ...1x 84 ...1x 95 ...1x120 ...1x135 ...1x155	...25x 56 63 71 80 100 125 160 ...32x 63 71 80 90 100 125 160	...25 ...32	...25 ...32	...1x45	...25 ...32 ...40
...40	...40x 80 90 100 112 125 140 160 180 200	...40	...1x 75 ...1x 84 ...1x 95 ...1x110 ...1x120 ...1x135 ...1x155 ...1x175 ...1x195	...40x 80 90 100 112 125 140 160 180 200	...40	...40		...40
...50	...50x100 112 125 140 160 200 250 300	...50	...1x 84 ...1x 95 ...1x110 ...1x135 ...1x155 ...1x195 ...1x235 ...1x285	...50x100 112 125 140 160 200 250 300	...50	...50		...50