


H6231/...

Speziallegierung  
Special alloy  
Alliage special

H62311/...

Speziallegierung beschichtet  
Special alloy coated  
Alliage special revêtu

Vario Shot®  
Mono-Düse  
Mono nozzle  
Monobuse



Pos.	1		1		1	2	3
H6231/...	H6204/...	H6231/... (sr1 = 15,5)	H6204/...	H6231/... (sr1 = 40)	H6204/...	Z25/...	Z31/...
H62311/...		H62311/...	(sr1 = 15,5)	H62311/...	(sr1 = 40)		
...25x 66	...25	...25x 66x 15,5	...25x 15,5	...25x 66x 40	...25x 40	...3x 10	...3x 16
73		73		73			
81		81		81			
90		90		90			
110		110		110			
135		135		135			
150		150		150			
170		170		170			
...32x 73		...32		...32x 73x 15,5			
81	81		81				
90	90		90				
100	100		100				
110	110		110				
135	135		135				
150	150		150				
170	170		170				
...40x 90	...40		...40x 90x 15,5	...40x 15,5	...40x 90x 40	...40x 40	...4x 14
100		100	100				
110		110	110				
122		122	122				
135		135	135				
150		150	150				
170		170	170				
190		190	190				
210		210	210				
...50x 115	...50	...50x 115x 15,5	...50x 15,5	...50x 115x 40	...50x 40	...5x 12	...5x 25
127		127		127			
140		140		140			
155		155		155			
175		175		175			
215		215		215			
265		265		265			
315		315		315			

# Ersatzteile / Spare parts / Pièces détachées



Vario Shot

Pos.	Benennung	Designation	Désignation	Stück Quantity Pièce
1	Adapterscheibe	Adapter disc	disque d'adaptateur	1
2	Zylinderstift	Dowel pin	Goupille cylindrique	1
3	Zylinderschraube	Socket head cap screw	Vis à tête cylindrique à six pans creux	4
4	Kopfheizung	Heater for nozzle head	Élément chauffant pour tête de buse	1
5	Düsenkörper	Nozzle body	Corps de buse	1
6	Düsenkopf	Nozzle head	Tête de buse	1
7	Thermofühler	Thermocouple	Thermocouple	1
8	Heizung	Heater	Élément chauffant	1
9	Torpedospitze	Nozzle tip	Pointe torpédo	1
10	Vorkammer kurz	Pre-chamber short	Écrou court	1
11	Thermofühler	Thermocouple	Thermocouple	1
12	Fühlerring	Sensor ring	Anneau de sonde	1

Pos. 1: H6204/d1



Pos. 1: H6204/d1 x sr1



4	5	6	7	8	9	10	11	12
H6203/...	H6001/...	H6201/...	H 1295/6/...	H6002/...	H6030/... H60301/...	H6070/...	H1295/5/...	H6003/...
...2532	...25x 56 63 71 80 100 125 140 160 ...32x 63 71 80 90 100 125 140 160	...25 ...32	...1x 55 ...1x 65 ...1x 75 ...1x 95 ...1x120 ...1x135 ...1x155 ...1x 55 ...1x 65 ...1x 75 ...1x 84 ...1x 95 ...1x120 ...1x135 ...1x155	...25x 56 63 71 80 100 125 160 ...32x 63 71 80 90 100 125 160	...25 ...32 ...40	...25 ...32 ...40	...1x45	...25 ...32 ...40
...40	...40x 80 90 100 112 125 140 160 180 200	...40	...1x 75 ...1x 84 ...1x 95 ...1x110 ...1x120 ...1x135 ...1x155 ...1x175 ...1x195	...40x 80 90 100 112 125 140 160 180 200	...40	...40		...40
...50	...50x100 112 125 140 160 200 250 300	...50	...1x 84 ...1x 95 ...1x110 ...1x135 ...1x155 ...1x195 ...1x235 ...1x285	...50x100 112 125 140 160 200 250 300	...50	...50		...50