




H 1270/...



Heißkanal Regelgerät
Hotrunner control unit
Régulateur multi-systèmes



n1 = Regelzonen
Control zones
Zones de réglage



H1225/16x24x3000



- Die Bestellnummer ist mit der benötigten Regelzonenanzahl „n1“ zu ergänzen.
Please complete the order No. by specifying the required number of control zones “n1”.
Le numéro de commande est à compléter avec le nombre de zones de régulation «n1» nécessaires.

Kontaktbelegung nach DIN 16765 –
Individuelle Belegung auf Anfrage.


Allocation of pin connection according to DIN 16765 –
Customised allocation on request.

Attribution des broches conformément à la norme DIN 16765 –
Brochage personnalisé sur demande.

n1	I [A]	Nr./No. 1)
3-6	16	H1270/n1x16

H 1271/...


Regler-Einschub
 Temperature control module
 Module de régulation



P [W]	n1	I [A]	Nr./No.
3600	1	16	H 1271/1x16

H 1272/...






Abdeckplatte
 Cover plate
 Couvercle



Typ	Nr./No.
1	H 1272/1

6

Regeltechnik Control engineering Technique de régulation

	H 1250/...	H 1252/...	H 1270/...	H 1242/...	H 1280/...
Regelgeräte Control units Régulateurs					
Anzahl Regelkreise No. of control circuits No. de circuits de régulation	1 / 2	6 / 12	3 - 6	2 - 128	6 / 12 / 18 / 24 / 36
Anschlussspannung Connected voltage Tension d'alimentation	230 VAC 400V 3N ~	400V 3N ~	400V 3N ~	380V ~	400V 3N ~
Geräteabsicherung, extern Electronic fuse/cabinet, external Fusible de l'appareil, extérieur	16 A 16 A/Phase	32 A	16 A/Phase 32 A/Phase	16 A/Phase 32 A/Phase	16 A/Phase 32 A/Phase
Ausgangsleistung/Zone Power output/zone Puissance de sortie/zone	16 A / 3600 W	16 A / 3600 W	16 A / 3600 W	16 A / 3600 W	16 A / 3600 W
Fühleranschluss Thermocouple Raccordement de la sonde	Fe-CuNi Typ J	Fe-CuNi Typ J NiCr-Ni Typ K	Fe-CuNi Typ J	Fe-CuNi Typ J Ni-CrNi Typ K	Fe-CuNi Typ J Ni-CrNi Typ K
Regelbereich Operating range Plage de régulation	30 - 500 °C	0 - 600 °C	30 - 500 °C	0 - 700 °C	0 - 600 °C
Alarm Ein- und Ausgang Alarm input and output Entrée et sortie d'alarme	ja yes oui	ja yes oui	ja yes oui	ja yes oui	ja yes oui

* Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request / Autres tailles sur demande

Zubehör für Regelgeräte

Accessory for control units

Accessoires pour régulateurs

